




Rolo Room



◀ Heizkörper


















ROLO ROOM 1800 ↑ x 480 ↔ SX,
Farbe der Heizkörper: True Copper,
Code Heizkörper: WGROR180048 KTCGSX

Ventile und Zubehör

Set winkeleck-regelventil, Chrom



VERFÜGBARE GRÖSSEN






HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG

Anschlussstypen





Höhe A ± [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung		
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]
500	865	591	310	600
500	1195	812	426	800
500	1470	997	523	1000
580	865	672	334	800
580	1195	924	459	1000
580	1470	1134	563	1200
580	1855	1425	708	1500
1200	95	162	82	200
1200	150	242	122	300
1200	205	323	163	300
1200	260	404	204	400
1200	370	565	285	600
1200	480	726	366	800
1200	590	888	447	800
1800	95	237	118	300
1800	150	356	177	400
1800	205	474	235	600
1800	260	573	284	600
1800	370	802	398	800
1800	480	1031	512	1000
1800	590	1260	625	1200





ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C





Höhe A ± [mm]	Breite B ↔ [mm]	Nabenabstand C2 [mm]	Nabenabstand C3 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm³]	Gewicht  [kg]
500	865	825	420	715	260	120	9,79	13,97
500	1195	1155	420	1045	260	120	13,47	19,23
500	1470	1430	420	1320	260	120	16,54	23,61
580	865	825	500	715	340	120	11,17	15,87
580	1195	1155	500	1045	340	120	15,36	21,83

Höhe A ± [mm]	Breite B ↔ [mm]	Nabenabstand C2 [mm]	Nabenabstand C3 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm³]	Gewicht  [kg]
580	1470	1430	500	1320	340	120	18,86	26,79
580	1855	1815	500	1705	340	120	23,76	33,75
1200	95	55	1120	55	960	120	2,71	3,99
1200	150	110	1120	110	960	120	4,08	5,90
1200	205	165	1120	165	960	120	5,44	7,81
1200	260	220	1120	220	960	120	6,81	9,51
1200	370	330	1120	330	960	120	9,54	13,33
1200	480	440	1120	440	960	120	12,27	17,15
1200	590	550	1120	550	960	120	15,00	20,97
1800	95	55	1720	55	1560	120	4,00	5,82
1800	150	110	1720	110	1560	120	6,01	8,66
1800	205	165	1720	165	1560	120	8,02	11,51
1800	260	220	1720	220	1560	120	10,03	13,94
1800	370	330	1720	330	1560	120	14,06	19,53
1800	480	440	1720	440	1560	120	18,08	25,12
1800	590	550	1720	550	1560	120	22,10	30,71




TECHNISCHE ZEICHNUNG

SX




Kollektor: **Rohr:**



A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors


TECHNISCHE ZEICHNUNG

PX





A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**



TECHNISCHE ZEICHNUNG

LX



A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**

